



Verriegelungen, nicht abschließbar, mit Bedienelement GN 115
 Verriegelungen, nicht abschließbar, mit Steckschlüssel GN 115 → Seite 1078
 Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1136

Konstruktions- und Montagehinweise

Zur Montage wird die Tür mit einer Bohrung gemäß nebenstehender Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt, die Sechskantmutter kann von der Rückseite her über den Riegel geschoben und verschraubt werden.

Die **Montagebohrung** im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 → Seite 1137 an.

Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen gemäß den nebenstehenden Skizzen realisiert werden.

