



¹ d ₁	² d ₂	a	b	h ₁	h ₂ ≈	Länge l ≈
16	M 8	7	12	12	34	56
20	M 10	9	14	14	42,5	70
25	M 12	11	18	18	53	87
32	M 16	15	22	22	66,5	109
40	M 20	18	28	28	84,5	140

Ausführung

- **Stahlguss** ³ —
 - entgratet
 - Spannfläche bearbeitet
- **Edelstahl-Feinguss** **NI**
 - nichtrostend, 1.4308
 - entgratet
 - Spannfläche bearbeitet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

- siehe auch...*
- *Spannmuttern GN 99.5 (Stahl, verzinkt)* → Seite 480
 - *Edelstahl-Spannmuttern GN 99.6* → Seite 480

Auf Anfrage

- Spannmuttern GN 206 kunststoffbeschichtet

Bestellbeispiel (Stahl)

¹ ²
GN 206-32-M16

1 d₁

2 d₂

Bestellbeispiel (Edelstahl)

¹ ² ³
GN 206-25-M12-NI

1 d₁

2 d₂

3 Werkstoff