



## 2 Bohrungskennzeichen

- B** ohne Nabennut  
**K** mit Nabennut  
**V** mit Vierkant

1

3

$d_1$	$d_2$ Bohrung H7 Vierkant H11	$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	$h_3 \approx$	Länge $l \approx$
25	8	6	16	14	5	35	45
32	10	8	20	18	6,5	48	62
40	12	10	30	22	8,5	77	95
52	16	14	40	28	11	96	136

## Ausführung

- Stahl  
brüniert
- Kugelknöpfe DIN 319  
Kunststoff, Duroplast  
schwarz, glänzend
- Nabennut P9 DIN 6885 → Seite 1806
- Vierkant DIN 79 → Seite 1810
- ISO-Passungen → Seite 1873
- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- Schaltnaben GN 750 (Stahl, brüniert) → Seite 490

Bestellbeispiel

GN 223-32-B10

1	$d_1$
2	Bohrungskennzeichen
3	$d_2$