



| d ₁ | d ₂ | d ₃ | h | Länge l ±0,25 | t min. |
|----------------|----------------|----------------|----|---------------|--------|
| 18 | M 6 | 12 | 42 | 100 | 12 |
| 20 | M 8 | 14 | 47 | 112 | 15 |
| 22 | M 10 | 16 | 53 | 125 | 18 |
| 25 | M 12 | 18 | 59 | 140 | 20 |

Ausführung

- Stahlguss (GS45)
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - blank gussroh, entgratet ○ **BL**
- Auflageflächen bearbeitet
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1834
- RoHS



Hinweis

Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und des Werkstoffes durch eine hohe Stabilität aus.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425 (Stahl) → Seite 142

Bestellbeispiel

GN 225-20-SW

1 d₁

2 Oberfläche