



3 Form

- A mit Gewindezapfen
- B mit Innengewinde

1

2

d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	sw	t min.
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- Achsteil
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

siehe auch...

- Drehbare Softline-Pilzgriffe GN 597.1 → Seite 47

Bestellbeispiel

GN319.2-32-M8-A

1 d₁

2 d₂

3 Form