



3 Form

- A mit Gewindezapfen
- B mit Innengewinde

1

2

d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ±1	l ₃ ±1	sw	t min.
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- Achsteil
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4305
- matt gestrahlt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.5 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

siehe auch...

- *Drehbare Softline-Pilzgriffe GN 597.1* → Seite 45

Bestellbeispiel

GN319.5-25-M6-B

1	d ₁
2	d ₂
3	Form

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

