



- 3 Form**
- A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
  - B Montage von der Bedienungsseite (nur für  $d_1 = 28$ )

1 2

$d_1$	Länge $l \pm 0,25$							$d_2$	$d_3$	$b_1$	$b_2$	$h_1$	$h_2$	t min.
20	180	200	250	300	350	400	-	M 6	-	24	12	42	54	12
28	200	250	300	350	400	500	600	M 8	M 6	25	14	50	66	15
30	200	300	350	400	500	600	1000	M 8	-	27	17	51	68	15

**Ausführung**

- Griffrohr  
Aluminium (Wandstärke 1,5)
- Grifffüße  
Zink-Druckguss
- Rohr ● SW  
kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt  
Grifffüße kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● EL  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Rohr ● ES  
eloxiert, naturfarben  
Grifffüße kunststoffbeschichtet  
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Deckel  
Kunststoff, hellgrau
- Form B
  - Linsenschrauben ISO 7380-M6-25
  - Sechskanmuttern ISO 4032-M6
  - Unterlegscheiben DIN 125
 Stahl, verzinkt, blau passiviert
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1834
- RoHS

**Hinweis**

Bei Rohrgriffen GN 333.1 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe  $\varnothing 28$  (Form A) sind unter der Norm GN 333.9 → Seite 179 lieferbar.

Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskanmuttern und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

**siehe auch...**

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 20
- Rohrgriffe GN 333 (abgewinkelt) → Seite 180
- Edelstahl-Rohrgriffe GN 333.5 → Seite 178
- Rohrgriffe GN 331 (mit elektrischer Schaltfunktion) → Seite 176
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 1814
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 1824

Bestellbeispiel	1 $d_1$
	2 Länge $l$
<b>GN 333.1-28-400-B-SW</b>	3 Form
	4 Oberfläche