



1	2	3							
b	d	$l_1 \pm 0,5$	a	h	l_2	l_3	l_4	t min.	
36	M 6 M 8	200	24	57	236	164	290	15	
36	M 6 M 8	250	24	57	286	214	340	15	
36	M 6 M 8	300	24	57	336	264	390	15	
36	M 6 M 8	400	24	57	436	364	490	15	
36	M 6 M 8	500	24	57	536	464	590	15	
36	M 6 M 8	600	24	57	636	564	690	15	

Ausführung

- Griffrohr Aluminium
- Grifffüße / Deckel Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
- Rohr kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt Grifffüße / Deckel schwarz, matt **● SW**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße / Deckel schwarz, matt **● ELS**
- Rohr eloxiert, naturfarben Grifffüße / Deckel hellgrau, matt **● ELG**
- Buchse Stahl, verzinkt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1835
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS



Hinweis

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

siehe auch...

- Ovalrohrgriffe GN 334 (Montage von der Rückseite) → Seite 188

Bestellbeispiel

1	b
2	d
3	l_1
4	Oberfläche

GN 366-36-M8-400-ELS