



1 d₁	2 Länge l ±0,5							d₂	d₃	h	r	t min.
6	32	45	55*	64	88*	-	-	M 3	9	26	7	7
8	55*	64	88*	96	100	120*	128	M 4	12	35	10	8
10	88*	100	120*	180*	200	235*	-	M 5	15	43	12	12
12	125	160	200	250	-	-	-	M 6	-	51	14	12
16	160	200	250	300	-	-	-	M 6	-	59	18	12

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

- Stahl
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - verchromt ● **CR**
 - brüniert ● **BT**
- Auflagescheiben
Zink-Druckguss, vernickelt
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1836
- RoHS

3

Hinweis

Bügelgriffe GN 425 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe mit $\varnothing d_1 = 6, 8$ und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten Ausführung vorzuziehen.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425.1 (Stahl, abgewinkelt) → Seite 146

Bügelgriff

GN 425-10-120-CR

1	d₁
2	Länge l
3	Oberfläche