



² d ₁	³ Länge l ±0,5		d ₂	d ₃	h	r	t min.
12	125	160	M 5	12,8	51	14	12
16	160	200	M 6	16,8	59	18	12

Ausführung

- **Edelstahl**
 - nichtrostend, 1.4404 **A4**
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- **Dichtringe**
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (H-NBR)
 - blau
 - temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

Edelstahl-Bügelgriffe GN 429 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine traumafreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens können **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- *Produktfamilie Hygienic Design* → Seite 18
- *Dichtringe Hygienic Design GN 7600* → Seite 1404

Bestellbeispiel	1 Werkstoff
	2 d ₁
GN 429-A4-12-160-MT	3 Länge l
	4 Oberfläche