



ROST
FREI
**

Anwendungs- und Montagebeispiel



1				2		3			
d ₁	Länge l ±0,5			h		d ₂ H12	r	t	
12	125	160	200	75	110	4	14	6	
16	160	200	300	85	125	4	18	6	

Ausführung

Edelstahl 1.4301
matt gestrahlt

4

NI

RoHS

Auf Anfrage

- andere Abmessungen
- andere Werkstoffe

Bügelgriffe GN 435.3 in hoher Ausführung werden aus gebogenem Rundprofil hergestellt und werden durch Schweißen befestigt. Sie sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kranzugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

Die Bohrungen d₂ dienen bei Bedarf zur Aufnahme von Spann- oder Positonerstiften, die den Bügelgriff über die Ausrichtbohrungen im Gegenstück zum Anschweißen auf einfache Art positionieren und befestigen.

Technische Informationen

ISO-Passungen

Edelstahl-Eigenschaften

Seite

QVX

QVX

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	Länge l
3	h
4	Werkstoff

GN 435.3-16-300-125-NI