



ELESA Original design VB.639 p

| <sup>1</sup> d <sub>1</sub> | <sup>2</sup> d <sub>2</sub> | <sup>3</sup> Länge l | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 45                          | M 6                         | 20                   | 19             | 25             | 22,5           |
| 45                          | M 8                         | 25                   | 19             | 25             | 22,5           |
| 63                          | M 8                         | 25                   | 26             | 28             | 25             |
| 80                          | M 10                        | 30                   | 32             | 36             | 30             |
| 100                         | M 12                        | 40                   | 36             | 42             | 36             |

### Ausführung

- **Kunststoff**  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- **Schraube**  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

### Hinweis

Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.

#### Bestellbeispiel

**GN 5330-100-M12-40**

|              |                |
|--------------|----------------|
| <sup>1</sup> | d <sub>1</sub> |
| <sup>2</sup> | d <sub>2</sub> |
| <sup>3</sup> | Länge l        |

