



ELESA Original design VTL.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						
$d_1$	$d_2$	Länge l		$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2$	t min.
50	M 10	20	50	23	27	84	62	17

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Farbe der Abdeckkappe (glänzend):  
orange, RAL 2004
- Buchse  
Messing
- Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

## Auf Anfrage

- Abdeckkappe in schwarzer Farbe

## Hinweis

Sterngriffe / Sterngriffschrauben GN 5332 werden eingesetzt, wenn die Einbauverhältnisse eine verlängerte Nabe erfordern.

Bestellbeispiel (Buchse)

**GN 5332-50-M10**

**1**  $d_1$   
**2**  $d_2$

Bestellbeispiel (Schraube)

**GN 5332-50-M10-50**

**1**  $d_1$   
**2**  $d_2$   
**3** Länge l