



ELESA Original design VTL.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>						
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l		d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.
50	M 10	20	50	23	27	84	62	17

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Farbe der Abdeckkappe (glänzend):  
orange, RAL 2004
- Buchse  
Messing
- Schraube  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

**Auf Anfrage**

- Abdeckkappe in schwarzer Farbe

**Hinweis**

Sterngriffe / Sterngriffschrauben GN 5332 werden eingesetzt, wenn die Einbauverhältnisse eine verlängerte Nabe erfordern.

Bestellbeispiel (Buchse)	<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>GN 5332-50-M10</b>	<b>2</b>	d <sub>2</sub>

Bestellbeispiel (Schraube)	<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>GN 5332-50-M10-50</b>	<b>2</b>	d <sub>2</sub>
	<b>3</b>	Länge l