



<b>1</b> d <sub>1</sub>	<b>2</b> d <sub>2</sub>	<b>3</b> Länge l			d <sub>3</sub>	h	k	t min.
20	M 5	10	16	-	14	13	8,5	8
24	M 6	16	20	25	16	15	10,5	9
28	M 8	16	20	30	18	17	12,5	10

### Ausführung

- Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4301
- matt gestrahlt
- hochglanz poliert
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS



**MT**  
**PL**

### Hinweis

Die Ausführung des Rändels machen Edelstahl-Rändelmuttern GN 536 und Edelstahl-Rändelschrauben GN 535 geeignet für ein Umfeld mit hygienischen Anforderungen.

siehe auch...

- Edelstahl-Rändelmuttern DIN 6303 → Seite 605
- Edelstahl-Rändelmuttern DIN 466 → Seite 606
- Edelstahl-Rändelschrauben DIN 464 → Seite 607

Bestellbeispiel (Schraube)

**GN 535-28-M8-20-MT**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>3</b>	Länge l
<b>4</b>	Oberfläche

Bestellbeispiel (Innengewinde)

**GN 536-20-M5-PL**

<b>1</b>	d <sub>1</sub>
<b>2</b>	d <sub>2</sub>
<b>4</b>	Oberfläche