



ELESA Original design BT-SST/SST-FP

**3 Form**

- D mit Gewinde-Durchloch
- E mit Gewinde-Sackloch

**1****2****2**

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b> Form D	<b>d<sub>3</sub></b> Form E	<b>d<sub>4</sub></b>	<b>h</b>	<b>k</b>	<b>t<sub>1</sub> min.</b> Form E	<b>t<sub>2</sub></b> Form D
20	M 5	M 5	11,5	16	10	5	12
25	M 6	M 6	16	19	11	8	14
32	M 8	M 8	17	22	13	10	16

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- verstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Buchse  
Edelstahl  
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

**Hinweis**

siehe auch...

- *Rändelhohlmuttern GN 420* → Seite 598
- *Rändelmuttern GN 590* → Seite 594

Bestellbeispiel

GN 590.5-32-M8-E

**1** d<sub>1</sub>**2** d<sub>3</sub> (d<sub>2</sub>)**3** Form