



2		3		4		4										d4	h1	h2
d1	d2	Länge l ≈ GN 6335.4				Länge l ≈ GN 6335.5												
32	M 6	16	20	25	30	35	45	-	-	-	-	-	-	-	12	20	9	
40	M 8	15	20	25	30	40	55	20	25	30	40	-	-	14	25	13		
50	M 10	25	30	35	45	55	-	20	25	30	45	55	-	18	32	18		
63	M 12	30	35	40	50	60	-	30	40	50	-	-	-	20	40	23		
80	M 16	30	40	50	60	70	-	-	-	-	-	-	-	25	50	28		

Ausführung

- GN 6335.4**
 - Schraube
Stahl brüniert
 - Griff
Gusseisen
entgratet und gerommtelt

SG
- GN 6335.5**
 - Schraube
Edelstahl, nichtrostend, 1.4305
 - Griff
Edelstahl-Feinguss
nichtrostend, 1.4308
matt gestrahlt
 - Griff
Aluminium, geschmiedet
matt (Gleitschliff)
poliert

ES
AM
AP
- Die Schraube ist eingeschraubt und durch Querstift gesichert.
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

- siehe auch...
- Kreuzgriffschrauben 6335.4 (Kunststoff, Schraube Stahl) → Seite 553 / 555
 - Kreuzgriffschrauben 6335.5 (Kunststoff, Schraube Edelstahl) → Seite 553 / 555
 - *Edelstahl-Sterngriffschrauben GN 5334 / GN 5334.4* → Seite 545
 - *Edelstahl-Flügelerschrauben GN 433* → Seite 582
 - *Edelstahl-Flügelerschrauben GN 835* → Seite 579

Bestellbeispiel (Schraube Stahl)		1	Werkstoff
		2	d1
		3	d2
GN 6335.4-SG-50-M10-35		4	Länge l

Bestellbeispiel (Schraube Edelstahl)		1	Werkstoff
		2	d1
		3	d2
GN 6335.5-AP-40-M8-20		4	Länge l