



**4 Form**

**K** mit Gewindebuchse

**D** mit Gewinde-Durchloch

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>			d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>			
	Stahl-Buchse	Kunststoff KU Form K	Kunststoff KT Form K					MS-Buchse	NI-Buchse	Stahl-Buchse	NI-Buchse (KU)
	Kunststoff KU Form K	Kunststoff KT Form K	Kunststoff KT Form D	Kunststoff KU Form K	Kunststoff KU /KT Form K		MS-Buchse	NI-Buchse (KT)			
20	-	-	-	M 4	-	10	13	7	6,5	-	-
25	-	M 4	-	-	-	12	16	8	7,5	-	-
25	M 5	M 5	-	M 5	M 5	12	16	8	9,5	7,5	-
25	-	M 6	-	-	-	12	16	8	9	-	-
32	-	M 4	-	-	-	14	20	10	6,5	-	-
32	-	M 5	-	-	M 5	14	20	10	9,5	7,5	-
32	M 6	M 6	M 6	M 6	M 6	14	20	10	12	9	10,5
40	M 6	M 6	-	M 6	M 6	18	25	13	12	9	-
40	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	18	25	13	14	12	13
40	-	M 10	-	-	-	18	25	13	14	-	-
50	M 8	M 8	M 8	M 8	M 8	22	32	17	14	12	16
50	M 10	M 10	M 10	M 10	M 10	22	32	17	18	15	16
50	-	M 12	-	-	-	22	32	17	18	-	-
63	M 10	M 10	-	M 10	M 10	26	40	21	18	15	-
63	M 12	M 12	M 12	M 12	M 12	26	40	21	22	18	20
63	-	M 16	-	-	-	26	40	21	22	-	-
80	M 12	M 12	-	M 12	M 12	35	50	25	22	18	-
80	M 16	M 16	-	M 16	M 16	35	50	25	30	24	-

**Ausführung**

- 1** Kunststoff Duroplast (PF) schwarz, glänzend **KU**
- Buchse
  - Stahl verzinkt, blau passiviert **MS**
  - Messing **NI**
  - Edelstahl, nichtrostend, 1.4301 **NI**
- 5** Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) **KT**
- schlagfest
- schwarz, matt
- Buchse
  - Stahl verzinkt, blau passiviert **MS**
  - Edelstahl, nichtrostend, 1.4305 **NI**
- Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

**Hinweis**

Sterngriffe DIN 6336 mit Bohrung H7 sind unter den Normen GN 6336.1 und GN 6336.2 lieferbar.

siehe auch...

- Sterngriffe DIN 6336 (Gusseisen / Edelstahl / Aluminium) → Seite 540
- Sterngriffe GN 6336.1 (Duroplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 546
- Sterngriffe GN 6336.2 (Thermoplast, mit vorstehender Buchse) → Seite 546
- Sterngriffe GN 6336.13 (mit Verliersicherung) → Seite 551

Bestellbeispiel (Duroplast, Buchse Stahl)

<b>1</b>	Werkstoff
<b>2</b>	d <sub>1</sub>
<b>3</b>	d <sub>2</sub>
<b>4</b>	Form

**DIN 6336-KU-63-M12-K**

Bestellbeispiel (Thermoplast, Buchse Edelstahl)

<b>1</b>	Werkstoff
<b>2</b>	d <sub>1</sub>
<b>3</b>	d <sub>2</sub>
<b>4</b>	Form
<b>5</b>	Buchse

**DIN 6336-KT-50-M10-K-NI**