



ELESA Original design CWN.p

1

2

3

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l				d <sub>3</sub>	b	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
32	M 6	10	16	20	25	12	6	16,5	3,5
40	M 8	16	20	25	30	13,5	6,5	21	4,5

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarz, matt
- Schraube  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- RoHS

## Hinweis

siehe auch...

- *Flügelschrauben GN 633* → Seite 570
- *Flügelschrauben GN 531* → Seite 575
- *Flügelschrauben GN 531.1* → Seite 577

Bestellbeispiel

GN 639-40-M8-20

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Länge l