



3 Form

- A gerade Druckfläche
- B ballige Druckfläche

d ₁	Länge l			d ₂	d ₃	h	m	r
M 4	33	43	-	8	8	10	2,2	6
M 5	45	55	-	10	9	11	2,7	8
M 6	35	55	65	13	12	12	3,2	10
M 8	43	68	-	16	14	18	4	12
M 10	50	77	97	20	18	21	5	15
M 12	100	130	-	25	23	24	6	18

Ausführung

- Schraube
 - Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmutter ISO 4035
 - Stahl
 - verzinkt, blau passiviert
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- Druckstück
 - Gummi, Neopren (CR)
 - 85 Shore A ≈
 - aufvulkanisiert
 - schwarz

• *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• RoHS



Hinweis

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Halter für Andrückschrauben GN 801
(für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → Seite 744
- Halter für Andrückschrauben GN 809
(für Schnellspanner mit massivem Spannarm) → Seite 745

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 708.1-M8-43-B-ST

- 1 d₁
- 2 Länge l
- 3 Form
- 4 Werkstoff

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 708.1-M5-45-A-NI

- 1 d₁
- 2 Länge l
- 3 Form
- 4 Werkstoff

