



2 Form

- A** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- B** Montage von der Bedienungsseite

1 1

$l_1 \pm 0,25$ GN 728	$l_1 \pm 0,25$ GN 728.5	b	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	s	t ₁ min.	t ₂
120	120	22,5	M 6	6,4	11	42,5	6,5	147	108	8	10	6,5
180	-	27	M 8	8,4	13,5	47,5	7,5	214	165	10	12	8,5

Ausführung

3

- **GN 728**
Aluminium-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 silber, RAL 9006, strukturmatt ● **SR**
- blank, gleitgeschliffen ○ **BL**
- **GN 728.5**
Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2106*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- **RoHS**

Hinweis

Die Befestigung der Bügelgriffe GN 728 / GN 728.5 kann sowohl von der Rückseite (Form A) als auch von der Bedienungsseite (Form B) erfolgen.

siehe auch...

- *Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18*
- *Bügelgriffe GN 528 (Kunststoff, Montage von der Bedienungsseite) → Seite 120*
- *Bügelgriffe GN 528.1 (Kunststoff, Montage von der Rückseite) → Seite 121*
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086*
- *Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096*

Bestellbeispiel (Aluminium)

GN 728-120-A-SW

- 1 l_1
- 2 Form
- 3 Oberfläche

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 728.5-120-B

- 1 l_1
- 2 Form