


GN 745.2



ELESA Original design TN.

2 Kennziffer

- 1 ohne Entlüftungsbohrung
- 2 mit Entlüftungsbohrung

1

1

3

| d ₁ | | | | GN 745.2 | | d ₂ Entlüftungsbohrung | d ₃ | l ₁ | l ₂ | s | e ≈ |
|----------------|------------|------------|------------|----------|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|------|
| G 1/8 | M 10 x 1,5 | M 12 x 1,5 | - | - | - | 2 | 15 | 9 | 16 | 19 | 22 |
| G 1/4 | M 14 x 1,5 | - | - | G 1/4 | - | 2 | 15 | 9 | 17 | 19 | 22 |
| G 3/8 | M 16 x 1,5 | - | - | G 3/8 | - | 2 | 17,5 | 9 | 18 | 22 | 25,5 |
| G 1/2 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | - | G 1/2 | - | 2 | 21 | 11 | 20 | 27 | 32 |
| G 3/4 | M 22 x 1,5 | M 25 x 1,5 | M 26 x 1,5 | G 3/4 | - | 2 | 25 | 12 | 22 | 32 | 37 |
| G 1 | M 35 x 1,5 | - | - | G 1 | - | 2 | 31 | 13 | 23 | 38 | 44 |
| G 1 1/4 | M 40 x 1,5 | - | - | G 1 1/4 | - | 2 | 38 | 14 | 26 | 46 | 53,5 |
| G 1 1/2 | - | - | - | G 1 1/2 | - | 2 | 46 | 15 | 28 | 55 | 63,5 |

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - schwarz, matt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
- Dichtung / O-Ring
 - Gummi NBR (Perbunan)
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 1876
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS


Hinweis

Passend zu Verschlusschrauben GN 745 sind selbstklebende, matt-eloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d₃ = 15 bis 31 lieferbar.

siehe auch...

- Verschlußschrauben GN 740 (rot, mit Ablasssymbol) → Seite 1394
- Verschlußschrauben GN 747 (mit Einfüllsymbol) → Seite 1395
- Verschlußschrauben GN 741 / GN 742 (Aluminium) → Seite 1398

Zubehör



GN 745.1
neutral



GN 747.1
mit Einfüllsymbol



GN 740.1
mit Ablasssymbol

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (mit Flachdichtung) | 1 | d ₁ |
| | 2 | Kennziffer |

| | | |
|------------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (mit O-Ring) | 1 | d ₁ |
| | 2 | Kennziffer |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| Bestellbeispiel (Alu-Plättchen) | 3 | d ₃ |
|---------------------------------|---|----------------|