



1

2

d <sub>1</sub>	Länge l				d <sub>2</sub>	e	h	m
M 5*	37	-	-	-	14	-	10	4,7
M 6	32	42	52	-	12	2,2	7	5,2
M 8	38	48	63	83	16	3	9	6,8
M 10	44	54	64	84	20	3,6	11	8,4
M 12	55	65	85	105	25	4,5	13	10,8

\* Bei Andrückschraube M5 sind Zapfen und Druckstück nicht gehärtet und nicht demontierbar.

## Ausführung

- Schraube DIN 6332 → Seite 878  
Stahl
  - Druckzapfen gehärtet (Form SK)
  - brüniert
- Druckstück DIN 6311 → Seite 879  
Stahl  
einsatzgehärtet
- Sechskantmuttern ISO 4032 / DIN 934  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- RoHS

## Hinweis

Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine lösbare Verbindung zwischen Schraube und Druckstück erzielt.

Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Halter für Andrückschrauben GN 801  
(für Schnellspanner mit offenem Spannarm) → Seite 744
- Halter für Andrückschrauben GN 809  
(für Schnellspanner mit massivem Spannarm) → Seite 745

Bestellbeispiel

GN 802-M8-48

1 d<sub>1</sub>

2 Länge l