



ELESA Original design BAG2-120



d₁ Bohrung B	d₂ Bohrung B		für Rohr-Außen-Ø	handelsübliche Bezeichnung in Zoll
B 42,4	B 42,4	-	42,4	1¼"
B 48,3	B 42,4	B 48,3	48,3	1½"
B 60,3	B 42,4	B 48,3	60,3	2"

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - schwarz, matt
- Sechskantschrauben DIN 931
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- **RoHS**

Hinweis

siehe auch...

- *T-Fuß-Klemmverbinder GN 85 (Kunststoff)* → Seite 1584
- *Gelenkfüße* → Seite 1240 ff.
- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite 1603

Bestellbeispiel		1	d ₁
GN 84-B60,3-B42,4		2	d ₂