



ELESA Original design TTA. / TTB.



**2 Form**

- D Befestigung mit Langlöcher
- E Befestigung mit Bohrungen



d Bohrung B		für Rohr-Außen-Ø	
Form D	Form E		handelsübliche Bezeichnung in Zoll
B 42,4	-	42,4	1 1/4"
B 48,3	B 48,3	48,3	1 1/2"
B 60,3	-	60,3	2"

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig bis 100 °C
  - schwarz, matt
- Sechskantschrauben DIN 931  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 934  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- Unterlegscheiben  
Edelstahl, nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

**Hinweis**

- siehe auch...
- Fuß-Klemmverbinder GN 163 (Aluminium) → Seite 1512
  - Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1603

**Auf Anfrage**

- Form D mit Vierkant 45 x 45

<b>Bestellbeispiel</b>	1 d
	2 Form

**GN86-B48,3-E**