



2 Form

- A Anschluss gerade
- B Anschluss 45°
- C Anschluss 90°

1

Größe	d ₁ Anschlussgewinde für GN 880	Länge l Schlauchlänge			d ₂ Nippel	d ₃ Nennwerte Schlauch
		250	500	1000		
22	M 22 x 1,5	250	500	1000	15	14
26	M 26 x 1,5	250	500	1000	20	19

3

Ausführung

- Überwurfmutter mit Schlauchtülle Messing
- Rohrbogen 45° / 90° Kupfer
- O-Ring Gummi NBR (Perbunan)
- Ablassschlauch PVC, transparent **T**
- Schlauchklemme Stahl, verzinkt
- Verschlussstopfen Kunststoff, LD-PE
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 1876
- **RoHS**

4

Hinweis

Anschlussstücke GN 880.1 werden für die Verwendung von Ölablassventilen GN 880 benötigt.

Durch das Aufschrauben des Anschlussstücks betätigt man den Ventilteller des Ölablassventils, sodass das Öl durch den Schlauch in einen bereitgestellten Behälter abfließen kann.

Der Verschlussstopfen verhindert das Auslaufen von Restöl nach dem Entleeren.

siehe auch...

- *Ölablassventile GN 880* → Seite 1414

Auf Anfrage

- andere Schlauchlängen
- Ablassschlauch mit Gewebeeinlage (Nylon)

Bestellbeispiel (ohne Ablassschlauch)

GN880.1-26-C

1 Größe

2 Form

Bestellbeispiel (mit Ablassschlauch)

GN880.1-22-A-500-T

1 Größe

2 Form

3 Schlauchlänge

4 Schlauchausführung

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

