



1 **2** **3**

Klemmhebel mit Schraube

l_1	d_1	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
45	M 6	20	10	9	34
63	M 6	20	10	12	44

1 **2**

Klemmhebel mit Innengewinde

l_1	d_3	l_2	d_2	h_1	$h_2 \approx$
63	M 8	-	-	-	45
78	M 8	-	-	-	54
78	M 10	-	-	-	54
92	M 10	-	-	-	64

Ausführung

- Griffkörper
Edelstahl-Feinguss
- nichtrostend, 1.4308
- matt gestrahlt **GS**
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

4 Hinweis

Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrsschlitten aus Edelstahl die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Muttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrsschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

Bestellbeispiel (Innengewinde)

1	l_1
2	d_3
4	Oberfläche

GN 911.3-63-M8-GS

Bestellbeispiel (Schraube)

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Oberfläche

GN 911.3-45-M6-20-GS

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9