



1

2

d ₁ ±0,2	Länge l ±0,25						d ₂	für gewindefurchende Schrauben nach DIN 7500
20	194	244	294	394	-	-	4,5	M 5
28	192	242	292	392	492	592	5,5	M 6
30	189	289	389	489	589	989	3,6	M 4

Ausführung

3

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt (lieferbar bis Länge 3000 mm) ● SW
 - eloxiert, naturfarben (lieferbar bis Länge 2600 mm) ● EL
- RoHS

Auf Anfrage

- Kunststoff-Deckel in schwarz oder hellgrau für Rohr-Ø 28

Hinweis

Griffrohre GN 930 mit Schraubkanal werden bei verschiedenen Rohrgriffen (z. B. GN 333) eingesetzt.

Für Anwendungsfälle, bei denen keine Grifffüße erforderlich sind, bietet der Schraubkanal eine sehr wirtschaftliche Befestigungsmöglichkeit mit gewindefurchenden Schrauben. Bei denen in der Tabelle aufgeführten Längen l handelt es sich um lagermäßige Abmessungen. Lieferbar sind je nach Oberfläche, Längen bis max. 3000 mm.

siehe auch...

- Abstützungen GN 333.8 (für Rohre Ø 28, gerade) → Seite 179
- Abstützungen GN 333.9 (für Rohre Ø 28, abgewinkelt) → Seite 179

Bestellbeispiel

GN 930-30-989-EL

1	d ₁
2	Länge l
3	Oberfläche

