



4 Profiltyp
L leicht

1 s ₁	2 s ₂	3 n	6 Länge l +1,5mm in Meter	7 Gebinde Stück	d ₁	d ₂ *	k	m ₁	m ₂	s ₃	t	Rastermaß
40	40	10	2 3	4	10	5,5	-	29	29	6	12,5	40
40	80	10	2 3	2	10	5,5	40	29	69	6	12,5	40
45	45	10	2 3	4	10	-	-	-	-	6	14,5	45
45	90	10	2 3	2	10	-	45	-	-	6	14,5	45
80	80	10	2 3	1	10	5,5	40	69	69	6	12,5	40
90	90	10	2 3	1	10	-	45	-	-	6	13	45

* Bohrungen nur bei Rastermaß = 40

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- RoHS



Zubehör

- Nutensteine GN 50b → Seite QVX
- Hammerkopfmuttern GN 51b → Seite QVX
- Hammerkopfschrauben GN 52b → Seite QVX
- Abdeckkappen GN 60b → Seite QVX
- Abdeck- und Einfassprofile GN 70b → Seite QVX
- Abdeckprofile GN 71b → Seite QVX
- Transport- und Fußplatten GN 80b → Seite QVX

Hinweis

Aluprofile GN 10b werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Maschinengestelle oder Vorrichtungen einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Bestellbeispiel

1	s ₁
2	s ₂
3	n
4	Profiltyp
5	Oberfläche
6	Länge l
7	Gebinde

1 2 3 4 5 6 7
GN 10b-454510L-N-2-4