



**4 Profiltyp**

**N** leicht, 2 Seiten geschlossen, um 90° versetzt

<b>1</b> s <sub>1</sub>	<b>2</b> s <sub>2</sub>	<b>3</b> n	<b>6</b> Länge l +1,5mm in Meter		<b>7</b> Gebinde Stück	d	s <sub>3</sub>	t	Rastermaß
45	45	10	2	3	4	10	6	14,5	45

**Ausführung**

**Aluminium**

eloxiert, naturfarben

RoHS



**N**

Aluprofile GN 11b mit teilweise geschlossenen Nuten werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Arbeitsplatzeinrichtungen oder Trennwände, bei denen ein schönes Erscheinungsbild gefordert wird, einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Die geschlossenen Profilseiten erleichtern die Reinigung. Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

**Hinweise**

**GN 10b** Aluprofile (mit allseitig offenen Nuten)

**Seite**

QVX

**Technische Informationen**

Technische Daten

QVX

**Zubehör**

**GN 50b** Nutensteine

QVX

**GN 60b** Abdeckkappen

QVX

**GN 70b** Abdeck- und Einfassprofile

QVX

**GN 71b** Abdeckprofile

QVX

**GN 80b** Transport- und Fußplatten

QVX

**Bestellbeispiel**

<b>1</b> s <sub>1</sub>
<b>2</b> s <sub>2</sub>
<b>3</b> n
<b>4</b> Profiltyp
<b>5</b> Oberfläche
<b>6</b> Länge l
<b>7</b> Gebinde

**GN 11b-454510N-N-3-4**

