



4 Profiltyp

N leicht, 2 Seiten geschlossen, um 90° versetzt

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

1 s ₁	2 s ₂	3 n	6 Länge l +1,5 mm in Meter		7 Gebinde Stück	d	s ₃	t	Rastermaß
40	40	8	2	3	4	6,8	4,5	12,25	40

3.6

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben



- RoHS

Zubehör

- Nutensteine GN 50i → Seite QVX
- Abdeckkappen GN 60i → Seite QVX
- Abdeck- und Einfassprofile GN 70i → Seite QVX
- Abdeckprofile GN 71i → Seite QVX
- Transport- und Fußplatten GN 80i → Seite QVX

Hinweis

Aluprofile GN 11i mit teilweise geschlossenen Nuten werden durch Strangpressen hergestellt. Mit ihnen lassen sich z. B. Schutzumhausungen, Arbeitsplatzeinrichtungen oder Trennwände, bei denen ein schönes Erscheinungsbild gefordert wird, einfach aufbauen.

Aluprofile bilden mit dem Zubehör, das sich bei Bedarf demontieren und wiederverwenden lässt, einen flexiblen Baukasten. Die Befestigung von Anbauteilen kann entweder über die seitlichen Nuten oder stirnseitig über die Bohrungen erfolgen.

Die geschlossenen Profelseiten erleichtern die Reinigung. Der Profiltyp leicht wird besonders bei kleinen Belastungen oder für gewichtsoptimierte Konstruktionen eingesetzt.

Aluprofile werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel	
1	s ₁
2	s ₂
3	n
4	Profiltyp
5	Oberfläche
6	Länge l
7	Gebinde

GN 11i -40 40 8 N-N-2-4

