



1

2

d_1	d_2	d_3	l_1	l_2 min.
14	M 5	7	34	25
23	M 6	14	60	17
23	M 8	14	60	22
26	M 8	16	70	25
26	M 10	16	70	25
30	M 10	16	65	26
30	M 12	16	65	26
35	M 12	22	85	25
35	M 16	22	85	25

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

Hinweis

Bei Verwendung von Aufsteckgriffen GN 201 ist darauf zu achten, dass der Gewindezapfen nicht zu kurz ist. Ansonsten besteht bei entsprechender Beanspruchung Bruchgefahr des Duroplast-Kunststoffkörpers.

Bestellbeispiel

GN 201-30-M10

1 d_1 2 d_2