



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

d_1	d_2	d_3	l_1	l_2
12	M 4	9	40	8
15	M 5	11	50	7
18	M 6	13	64	8
21	M 6	15	72	10
21	M 8	15	72	10
25	M 8	17	90	10
26	M 10	20	100	12
33	M 12	25	124	14

2.1

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend

- Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158

• RoHS

Hinweis

Konusgriffe GN 203 eignen sich für Anwendungsfälle mit geringer Beanspruchung. Für anspruchsvollere Anwendungen sind Zylindergriffe GN 539 vorzuziehen.

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel

GN 203-15-M5

1 d_1

2 d_2

