



elesa Original design TCC-AP-TP



- 3 Form**
- S** Verstellung stufenlos
- T** Verstellung mit 10°-Teilung (Verzahnung)

- 4 Kennziffer**
- 2** mit 3 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

1 2

d <sub>1</sub> Bohrung	d <sub>2</sub> Bohrung	k <sub>1</sub>	k <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	z <sub>1</sub> Schraubstellen	z <sub>2</sub> Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911.9 für z <sub>1</sub> / z <sub>2</sub> l <sub>3</sub>
B 30	B 30	45	44,5	142	54	67	42	M8-25	M8-25	63 78

**Ausführung**

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 100 °C  
- schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**  
- grau, RAL 7040, matt ○ **GR**
- Zylinderschrauben DIN 912  
Edelstahl 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985  
- Edelstahl 1.4301  
- selbstsichernd durch Polyamidring
- *Angaben zur Belastbarkeit* → Seite XYZ
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite XYZ
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite XYZ
- **RoHS**

**Zubehör**

- Reduzierbuchsen GN 290 → Seite XYZ
- Verstellbare Klemmhebel GN 911.9  
→ Seite XYZ

**Hinweis**

Die Klemmbohrungen der Gelenk-Klemmverbinder GN 288.9 sind in der Ausgangsstellung T-förmig angeordnet und um ±90° schwenkbar. Sie nehmen handelsübliche Konstruktionsrohre über den gesamten Querschnitt der Bohrung vollflächig auf.

An den Schraubstellen z<sub>1</sub> verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Durch Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsquerschnitte auf kleinere Durchmessern reduzieren.

Die Schraubstelle z<sub>2</sub> dient zur Fixierung der Gelenkachse, die je nach Form stufenlos bzw. in 10° Schritten verstellt werden kann.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911.9 ersetzt werden.

siehe auch...

- *Konstruktionsrohre GN 990* → Seite XYZ
- *Laschen-Klemmverbinder GN 276.9* → Seite XYZ
- *Laschen-Klemmverbinder GN 278.9* → Seite XYZ

<b>Bestellbeispiel</b>	1 d <sub>1</sub>
	2 d <sub>2</sub>
	3 Form
	4 Kennziffer
	5 Farbe

1 2 3 4 5  
**GN 288.9 - B30-B30-S-2-SW**

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9