



1 d ₁ Bohrung Klemmverbinder	2 d ₂ Bohrung	3 Länge l			
18	B 12	B 14	B 15	B 16	29
30	B 20	B 25	-	-	45

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 100 °C
- schwarz, RAL 9005, matt ● SW
- grau, RAL 7040, matt ○ GR
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite XYZ
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite XYZ
- RoHS



Hinweis

Mit Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsdurchmesser von Klemmverbindern aus Kunststoff reduzieren, wodurch kleinere Durchmesser geklemmt werden können.

Aufgrund der angebrachten Verdrehsicherung kann sich die Reduzierbuchse im Klemmverbinder nicht verdrehen bzw. verschieben.

siehe auch...

- Klemmverbinder aus Kunststoff → Seite XYZ ff.
- Konstruktionsrohre GN 990 → Seite XYZ

Bestellbeispiel

GN 290 - 30 - B20 - 45 - SW

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Länge l
- 4 Farbe

