Verstellbare Klemmhebel

Edelstahl, mit Innengewinde / Passbohrung





ROST FREI *

3 Form

AS mit Außensechskant
IS mit Innensechsrund

1 l_1	2 d_1 Gewinde			2 d_2 H7 Bohrung		d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	t min.
30	M 3	-	-	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5	7
30	M 4	M 5	M 6	B 5	B 6	10	13	24,5	4	31	3,5	8
45	M 4	M 5	M 6	B 5	B 6	10	13	24,5	4	34	3,5	8
63	M 6	M 8	-	B 8	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11
78	M 8	M 10	M 12	B 8	B 10	16	21	36	8	54	4	14
92	M 10	M 12	-	B 12	-	19	24	43	11	64	4	17

Ausführung

GN 300.5
Griff
Edelstahl-Feinguss 1.4308
matt gestrahlt

GN 300.6
Griff
Edelstahl-Feinguss 1.4308
poliert

Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305

Druckfeder
Edelstahl 1.4310

RoHS

Verstellbare Klemmhebel GN 300.5 / GN 300.6 werden eingesetzt, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen'' rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Die nicht schöpfende Geometrie bei Form AS wirkt der Ansammlung von Schmutz entgegen und erleichtert die Reinigung.

Hinweise	Seite
GN 300.5 | GN 300.6 Verstellbare Klemmhebel (mit Schraube)	395
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel (Hebel Zink-Druckguss)	392

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (matt gestrahlt)
GN 300.5-78-M10-AS

1	l_1
2	d_1 (d_2)
3	Form

Bestellbeispiel (poliert)
GN 300.6-92-M12-IS

1	l_1
2	d_1 (d_2)
3	Form