Flache verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss, Einsatz Edelstahl, mit Innengewinde





1	2			2								
l_1	d_1 Gewinde			d_2 Bohrung H7		d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	t min.
22	M 3	M 4	M 5	-	-	8	10,5	18,5	2	16,5	3	5
30	M 4	M 5	M 6	B 5	B 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9
45	M 4	M 5	M 6	B 5	B 6	10	13	24,5	4	22	3,5	9
63	M 6	M 8	-	B 8	-	13,5	17,5	31	6,5	28,5	4	11
78	M 8	M 10	M 12	B 8	B 10	16	21	36	8	34	4	14

Ausführung

3

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- orange, RAL 2004, strukturmatt **OS**
- rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Einsatz / Halteschraube
Edelstahl 1.4305

RoHS

Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.1 steht der Griff nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.
Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen'' rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hinweise	Seite
GN 302 Flache verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)	402
GN 300 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)	382
GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl)	392

Technische Informationen	
ISO-Passungen	2391
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1 2 3
GN 302.1-63-M6-SW

1	l_1
2	d_1 (d_2)
3	Farbe