



4 Form

C mit Befestigungsset und Abdeckkappe

1 s		2 Länge l		3 n	d	h ₁	h ₂ ≈	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß					
30	30	30	30	6	M 6	2,5	2	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	2	-
40	40	40	40	8	M 8	5	2	-
40	40	80	80	8	M 8	5	2	-
80	74	80	76	8	M 8	8	7	40

Ausführung

Winkel

Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium **ZW**

Schrauben / Nutensteine

Stahl
verzinkt, blau passiviert **SZ**

Abdeckkappe

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz ● **S**

RoHS

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

Hinweise	Seite
GN 30i Winkel (ohne Zubehör)	1759
GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)	1744
GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)	1745
GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)	1746

Technische Informationen

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele 1761

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften 2414

Bestellbeispiel

1	s
2	Länge l
3	n
4	Form
5	Oberfläche (Winkel)
6	Werkstoff (Befestigungsset)
7	Farbe (Abdeckkappe)

GN30i-80 80 8-C-ZW SZ S