


1 Kennzeichen

RM Ringmaulschlüssel

3 Form

SF Sechskant, flach

2

| sw | $b_1 \approx$ | $b_2 \approx$ | $d \approx$ | h | Länge l \approx |
|----|---------------|---------------|-------------|----|-------------------|
| 7 | 15 | 6 | 12 | 5 | 100 |
| 8 | 17 | 7 | 13 | 5 | 105 |
| 10 | 21 | 9 | 16 | 5 | 125 |
| 11 | 23 | 9,5 | 18 | 5 | 135 |
| 13 | 27 | 11 | 21 | 5 | 150 |
| 14 | 30 | 12 | 23 | 5 | 155 |
| 15 | 32 | 16 | 24 | 6 | 160 |
| 16 | 33 | 14 | 26 | 6 | 165 |
| 17 | 36 | 15 | 28 | 6 | 170 |
| 18 | 38 | 15 | 29 | 6 | 175 |
| 19 | 40 | 17 | 31 | 6 | 180 |
| 22 | 46 | 19 | 36 | 8 | 185 |
| 24 | 50 | 21 | 39 | 8 | 200 |
| 27 | 56 | 23 | 44 | 8 | 220 |
| 30 | 63 | 26 | 48 | 10 | 240 |

Ausführung

4

5

Aluminium

AL

matt

M

• gleitgeschliffen bei sw 7 ... sw 19

• gefast bei sw 22 ... sw 30

RoHS

Technische Informationen

Seite

Produktfamilie Hygienic Design

QVX

Mit Ringmaulschlüsseln GN 3113 werden Hygienic Design Normelemente mit Zweikant- oder Sechskantantrieb montiert und eingestellt.

In Verbindung mit dem verwendeten Werkstoff Aluminium überträgt die gerundete Geometrie der Schlüsselflächen das Drehmoment beschädigungsfrei auf den Schraubenkopf.

Die Ringmaulschlüssel sind zur manuellen Betätigung mit moderaten Drehmomenten vorgesehen.

Hinweise

Seite

GN 1580 Schrauben / Muttern (Edelstahl, Hygienic Design)

QVX

GN 1581 Schrauben (Edelstahl, niedriger Kopf, Hygienic Design)

QVX

GN 1582 Schrauben (Edelstahl, mit dünnem Schaft, Hygienic Design)

QVX

GN 1150 Verriegelungen (Edelstahl, Vollhygiene, Hygienic Design)

QVX

GN 19 Stellfüße (Edelstahl, Fußsteller Blech, Hygienic Design)

QVX

GN 20 Stellfüße (Edelstahl, Hygienic Design)

QVX

GN 20.1 Abdeckhülsen (Edelstahl, Hygienic Design)

QVX

GN 8170 Rastbolzen (Edelstahl, Front- / Vollhygiene, Hygienic Design)

QVX

GN 3124 Steckschlüsseleinsätze (für Hygienic Design Normelemente)

QVX

How to order

1 Kennzeichen

2 sw

3 Form

4 Werkstoff

5 Oberfläche

GN 3113-RM-16-SF-AL M