



2 Form

A Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

1

d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	t min.
28	M 8	25	14	50	66	50	66	15

Ausführung

Abstützung

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

- SW
- SR

Gewindesttift mit Kunststoff-Zapfen

GN 913.3-M4-6-KU

Stahl, brüniert

RoHS

3

Abstützungen GN 333.8 / GN 333.9 können bei großen Griffängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind auf Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333, GN 333.1, GN 333.2 und GN 333.3.

Hinweise

	Seite
GN 333 Rohrgriffe (abgewinkelt)	QVX
GN 333.1 Rohrgriffe (gerade)	QVX
GN 333.2 Rohrgriffe (abgewinkelt, mit verschiebbaren Griff Füßen)	QVX
GN 333.3 Rohrgriffe (gerade, mit verschiebbaren Griff Füßen)	QVX

Bestellbeispiel (abgewinkelte Ausführung)

GN 333.8-28-A-SW

1	d ₁
2	Form
3	Oberfläche

Bestellbeispiel (gerade Ausführung)

GN 333.9-28-A-SR

1	d ₁
2	Form
3	Oberfläche