



| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h    | k    | t    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| M 4            | 9              | 12             | 19             | 14   | 8    | 9    |
| M 5            | 9              | 12             | 19             | 14   | 8    | 9    |
| M 6            | 12             | 14             | 24             | 16,5 | 9,5  | 10,5 |
| M 8            | 14             | 16             | 30             | 19,5 | 11   | 11,5 |
| M 10           | 16             | 18             | 36             | 22,5 | 12,5 | 14   |

**Ausführung**



- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
schwarz, glänzend
- Buchse
  - Stahl —
  - verzinkt, blau passiviert
  - Edelstahl **NI**  
nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

**Hinweis**

- siehe auch...
- *Rändelmuttern GN 590* → Seite 632
  - *Rändelmuttern (Buchse Edelstahl) GN 590.5* → Seite 634
  - *Rändelhohlmuttern GN 420 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse Stahl)



**GN 420-M8**

1

d<sub>1</sub>

Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)



**GN 420-M6-NI**

1

d<sub>1</sub>

2

Werkstoff