



ROST
FREI
**

1 2

Stahl

d ₁	Länge l					d ₂	d ₃	d ₄	h	k
	10	15	20	25	30					
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	16	20	25	30	40	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	40	-	16	18	36	22,5	12,5

1 2

Edelstahl

d ₁	Länge l					d ₂	d ₃	d ₄	h	k
	10	15	20	25	30					
M 4	10	15	20	30	-	9	12	19	14	8
M 5	10	15	20	25	-	9	12	19	14	8
M 6	10	16	20	25	30	12	14	24	16,5	9,5
M 8	20	25	30	40	-	14	16	30	19,5	11
M 10	20	25	30	45	55	16	18	36	22,5	12,5

Ausführung

Griff

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz, glänzend

Gewindezapfen

- Stahl
- verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl 1.4567

3

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 591 Rändelschrauben (Gewindezapfen Stahl)	579
GN 421.10 Rändelschrauben (mit MS- / KU-Druckzapfen)	588
GN 591.5 Rändelschrauben (Gewindezapfen Edelstahl)	581
GN 421 Rändelschrauben (mit Verliersicherung GN 111.7)	2331

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Stahl)

1	d ₁
2	Länge l

GN 421-M6-25

Bestellbeispiel (Gewindezapfen Edelstahl)

1	d ₁
2	Länge l
3	Werkstoff

GN 421-M6-30-NI

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

