



4 Form

C mit Befestigungsset

1	2	3						
I ₁	n ₁	n ₂	d	I ₂	I ₃	m	SW	
24	6	6	M 6	27	27	15	4	

I ₁	n ₁	n ₂	d	I ₂	I ₃	m	SW
32	8	8	M 8	36	36	20	5

Ausführung

Gehäuse

Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium

5 6

ZW

Drehwinkel GN 42i verbinden zwei sich kreuzende Profile in einem beliebigen Winkel. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Durch Lösen der Schraube erfolgt gleichzeitig die Verstellung des Winkels und der Position längs der Nuten.

Hinweise

Seite

GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)

208

GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)

209

GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)

211

RoHS

Bestellbeispiel

GN 42i-32 8 8-C-ZWSZ

1	I ₁
2	n ₁
3	n ₂
4	Form
5	Werkstoff / Oberfläche (Gehäuse)
6	Werkstoff / Oberfläche (Befestigungsset)