2 Laschenbreite k=16





ROST FREI *

1 Draufsichten für verschiedene Bohrungs- Ø d



2 Laschenbreite k=30





1 Draufsichten für verschiedene Bohrungs- Ø d



Ausführung

Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt

RoHS

Die Sensorhalter GN 479 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern befestigt werden.
Die Befestigungsbohrung ist auf die Zentralgewinde von Anbau-Klemmhaltern GN 478 und Anbau-Laschen-Klemmhaltern GN 484 abgestimmt. Bei k=30 erlauben die kreuzförmig angeordneten Langlöcher eine zusätzliche Justierbarkeit und die Verwendung von zwei Befestigungsschrauben (gehören nicht zu Lieferumfang).

Hinweise	Seite
GN 478 Anbau-Klemmhalter	1875
GN 484 Anbau-Laschen-Klemmhalter	1880

Technische Informationen	
Anwendungsbeispiele	1859
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

GN 479-B12-16

1	d
2	k