



1 Form

C offenes Auge

E* geschlossenes Auge

2

Länge l		b	d ₁		d ₂	d ₃	f	m	Statische Belastbarkeit in N ≈
Form C	Form E	Form E	Form C	Form E	min.		min.		
40	-	-	6	-	11	4	4,5	5	500
50	50	5,3	8	6	15	5	5,5	7	1200
60	60	6,4	9	7	17	6	6,5	8	1200

* nur in Edelstahl lieferbar

Ausführung

• Stahl verzinkt	ST	ZB
• Edelstahl blank	A4	BL
• <i>Edelstahl-Eigenschaften</i> → Seite QVX		
• RoHS		

Zubehör

- Schlüsselring GN 111.3 → Seite QVX

Hinweis

Mit Karabinerhaken GN 5299 werden z. B. Werkzeuge oder andere Bauteile schnell und werkzeuglos miteinander verbunden bzw. gegen Verlust gesichert. Das Öffnen des Karabinerhakens erfolgt von Hand, beim Loslassen verschließt er sich selbsttätig durch eine verdeckt liegende Feder.

Das mit einer eingepressten, geschlossenen Rundkausche versehene Auge der Form E ermöglicht die unverlierbare Montage der Karabinerhaken, z. B. durch ein entsprechend verpresstes Halteseil.

Karabinerhaken GN 5299 dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Zurren verwendet werden. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

siehe auch...

- Halteseile GN 111.2 (Edelstahl) → Seite QVX
- Halteseile GN 111.8 (Edelstahl A4) → Seite QVX
- Kugelketten GN 111 (Messing) → Seite QVX
- Kugelketten GN 111.5 (Edelstahl) → Seite QVX
- Spiral-Halteseile GN 111.4 (Kunststoff) → Seite QVX

Bestellbeispiel

GN 5299-C-50-ST-ZB

- 1 Form
- 2 Länge l
- 3 Werkstoff
- 4 Oberfläche

