



elesa
Original design CT-FG

ROST
FREI
*

1 d₁	2 d₂	3 Länge l												d ₃	h ₁	h ₂	s	t min.
		Stahl								Edelstahl								
25	M 5	10	16	-	-	-	-	-	10	16	25	-	-	13	24	6	6,5	6
30	M 6	10	12	16	20	25	30	40	10	16	20	25	30	15,5	28	8	7	8
30	M 8	16	20	25	30	40	45	-	16	20	25	30	-	15,5	28	8	7	8

Ausführung

Griff	
Kunststoff, Polyamid (PA)	
• glasfaserverstärkt	
• Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C	
• schwarz, matt	
Gewindebuchse	
Messing	MS
Gewindezapfen	
• Stahl	ST
• verzinkt, blau passiviert	
• Edelstahl 1.4305	NI

RoHS

Flügelmuttern / Flügelschrauben GN 531.5 spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Die ergonomische Form und der vorstehende Bund erleichtern die Bedienung.

Hinweise	Seite
GN 531.1 Flügelschrauben	
(Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit vorstehender Nabe)	QVX
GN 532 Flügelmuttern (Kunststoff, Gewindebuchse Messing)	560
GN 431 Flügelschrauben (Edelstahl)	569
GN 432 Flügelmuttern (Edelstahl)	569
GN 433 Flügelschrauben (Edelstahl)	568
Technische Informationen	
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel (Gewindebuchse)	1	d ₁
	2	d ₂
	4	Werkstoff
	GN 531.5-25-M5-MS	
Bestellbeispiel (Gewindezapfen)	1	d ₁
	2	d ₂
	3	Länge l
	4	Werkstoff
	GN 531.5-30-M6-30-NI	