

ROST FREI *

1 d_1	2 d_2	3 Länge l			d_4	h_1	h_2
40	M 8	16	20	25	18	30,5	15
50	M 10	20	25	30	21	34	17
60	M 12	25	30	40	25	39	18

Ausführung

Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt

RoHS

Sterngriffschrauben GN 5335 haben glatte und geschlossene Flächen, sowie große Eckradien. Damit sind sie geeignet für ein Umfeld mit besonderen hygienischen Anforderungen.

Hinweise	Seite
GN 5334 Sterngriffschrauben	523
GN 5334.4 Sterngriffschrauben	523
GN 433 Flügelschrauben	568
GN 835 Flügelschrauben	563

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften	2422

Bestellbeispiel

1 2 3
GN 5335-40-M8-20

1	d_1
2	d_2
3	Länge l