



1.1

1.2

1.3

1.4

1

2

3

d ₁	d ₂	Länge l	d ₃	h ₁	h ₂
63	M 8	25	23	30,5	16
80	M 10	30	30,5	37	20
100	M 12	40	35	43	23

2.1

Ausführung

4

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt
- Schraube
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Farbe der Abdeckkappe (matt):
schwarz, RAL 9005
orange, RAL 2004
grau, RAL 7035
gelb, RAL 1021
blau, RAL 5024
rot, RAL 3000
grün, RAL 6017

- DSW
- DOR
- DGR
- DGB
- DBL
- DRT
- DGN

- Kunststoff-Eigenschaften → Seite QVX
- RoHS

Hinweis

Die ergonomische Form der Dreisterngriffschrauben GN 533 ermöglicht ein effektives Greifen, wodurch sich ein hohes Drehmoment erzielen lässt.

siehe auch...

- Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5345 → Seite QVX
- Dreisterngriffschrauben GN 5330 (Kunststoff) → Seite QVX

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
	3 Länge l
GN 533-100-M12-40-DSW	4 Farbe der Abdeckkappe

