



¹ d ₁	² d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.
25	M 5	12	20	10	10
32	M 6	14	23	11,5	10
40	M 8	16	27	13,5	13
50	M 10	19	30	15	17
60	M 12	22,5	34	18	20

Ausführung

- Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- temperaturbeständig bis 130 °C
- schwarz, matt —
- weiß, RAL 9002, matt ○ **WS**
- Buchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- mit Messingbuchse



Hinweis

Dreisterngriffe GN 5342 haben an der Unterseite keine Ausnehmung, was den Anforderungen an eine „hygienische“ Ausführung entgegenkommt.

siehe auch...

- *Sterngriffe GN 5337.4 (Thermoplast, Buchse Edelstahl)* → Seite 564
- *Sterngriffe GN 5337.4 mit Verliersicherung GN 111.7* → Seite 2084

Bestellbeispiel (schwarz)

¹ ²
GN 5342-40-M8

- 1 d₁
- 2 d₂

Bestellbeispiel (weiß)

¹ ² ³
GN 5342-40-M8-WS

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Farbe