Flache verstellbare Klemmhebel

Kunststoff, Gewindezapfen Stahl, mit Ausrastknopf





elesa
Original design ERW.p

1 l_1	2 d_1	3 l_2										d_2	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg
30	M 5	10	16	20	-	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5
30	M 6	10	16	20	25	30	40	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5
44	M 5	10	16	20	-	-	-	-	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5
44	M 6	10	16	20	25	30	40	45	-	-	-	12	15,5	29,5	6	27	3,5
63	M 6	10	16	20	25	30	35	40	-	-	-	15	19	37,5	8	36,5	3,5
63	M 8	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	15	19	37,5	8	36,5	3,5
78	M 8	20	25	30	40	45	50	55	60	70	-	19	24,5	47	10,5	43	3,5
78	M 10	20	25	30	35	40	50	60	70	-	-	19	24,5	47	10,5	43	3,5
78	M 12	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	19	24,5	47	10,5	43	3,5

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30°C bis +130 °C
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021

Ausrastknopf
Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarzgrau, RAL 7021, glänzend **DSG**
- orange, RAL 2004, glänzend **DOR**
- grau, RAL 7035, glänzend **DGR**
- gelb, RAL 1021, glänzend **DGB**
- blau, RAL 5024, glänzend **DBL**
- rot, RAL 3000, glänzend **DRT**
- grün, RAL 6017, glänzend **DGN**

Einsatz
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- schwarz
- Gewindezapfen
  Stahl verzinkt, blau passiviert

RoHS

Auf Anfrage

- Flache verstellbare Klemmhebel GN 600.1
  (mit Edelstahl-Gewindezapfen)

Design und Handhabung der verstellbaren Klemmhebel GN 600 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Im übrigen sind sie wie alle verstellbaren Hebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Hinweise	Seite
GN 603 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf)	423
GN 600 Flache verstellbare Klemmhebel (Gewindebuchse Messing)	426

Technische Informationen

Produktfamilie Ergostyle®	18
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 600-44-M6-25-DOR

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	**Farbe (Ausrastknopf)**